

**Sada stupňových čelustí 3K-dielna, rovné ozubenie, pre typ skľučovadla: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 313237 160    |
| GTIN             | 2050001929426 |
| Trieda položky   | 33T           |

**Popis****Použitie:**

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Ako sústružnícke alebo vŕtacie čeluste.

**Vhodné pre:**

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

**Upozornenie:**

- **Dokúpené nastavcové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**
- **Pre prispôsobenie na sústružnícke skľučovadlo dbajte na zuby ozubeného kolesa.**

**Technický opis**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Prevedenie          | 3-stupňový |
| Šírka B             | 20 mm      |
| Dĺžka L             | 66,6 mm    |
| pre typ skľučovadla | 160 mm     |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Výška H       | 46 mm                              |
| Druh produktu | Čeluste sključovadla klinovej tyče |