

Garant**Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 32/50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274022 32/50
GTIN	4062406094249
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275000 – 275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich / D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	24 mm
minimálny 1. Ø zápichu D_1	32 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	50 mm
Druh použitia	ľavé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu w	4 mm

Druh produktu

Držiak doštičiek