



Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Hliník, pre typ skľučovadla: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313437 250
GTIN	2050001929563
Trieda položky	33T

Popis

Prevedenie:

Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.

Použitie:

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

Materiál:

Hliník

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.

Technický opis

Výška H	78 mm
pre typ skľučovadla	250 mm
Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Dĺžka L	87,5 mm
Šírka B	180 mm

Šírka drážky D	21 mm
Vzdialenosť otvorov a	40 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo