

Garant**Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 244/350mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274034 244/350
GTIN	4062406094652
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

minimálny 1. Ø zápichu D_1	244 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	20 mm
maximálny 1. Ø zápichu D_2	350 mm
Druh použitia	pravé
Systemový kľúč	áno
Šírka zápichu w	3 mm

Druh produktu

Držiak doštičiek