

**Sada segmentových čelustí 3K-dielna, Ocel, pre typ skľučovadla: 165****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313435 165
GTIN	2050001929501
Trieda položky	33T

**Popis****Prevedenie:**

**Jemne frézované drážky a presne vybrúsené ozubenie, brunované.**

**Použitie:**

Komplexné napätie s nízkym skreslením.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nadstavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Výška H	60 mm
Šírka drážky D	17 mm
Dĺžka L	59,5 mm
Šírka B	120 mm
Vzdialenosť otvorov b	22 mm

pre typ skľučovadla	165 mm
Vzdialenosť otvorov a	25 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo