

**Garant****Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 29/40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274016 29/40  |
| GTIN             | 4062406094959 |
| Trieda položky   | 21U           |

**Popis****Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275000 – 275015.

**Použitie:**

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich /  $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

**Technický opis**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| maximálny 1. Ø zápichu $D_2$   | 40 mm |
| maximálna hĺbka rezu $t_{max}$ | 14 mm |
| minimálny 1. Ø zápichu $D_1$   | 29 mm |
| Druh použitia                  | ľavé  |
| Systémový kľúč                 | áno   |
| Šírka zápichu $w$              | 3 mm  |

Druh produktu

Držiak doštičiek