



## Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 160



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313210 160
GTIN	2050001929044
Trieda položky	33T

### Popis

#### Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste. V spojení so základnými čelustami použiteľné ako sústružnícke a vrtacie čeluste.

#### Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

#### Upozornenie:

- **Dokúpené nastavbové a stupňovité čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

### Technický opis

Dĺžka priehradky A	18 mm
Vzdialenosť otvorov b	32 mm
Šírka drážky D	8 mm
pre typ skľučovadla	160 mm
Dĺžka L	63 mm

Šírka B	20 mm
vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče