

HOLEX**Oporný tanier tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566672 125
GTIN	4045197718273
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Tvrдый, nedeformujúci sa oporný tanier fibrových kotúčov. Úložná plocha **jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna** pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast **s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou**. Ideálny pre **hrubé brúsne a hrubovacie práce** v zrnitosti od 36 do 60.

Technický opis

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Vonkajší Ø	125 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Závit	M14
Druh produktu	Oporný tanier

