

# AEG

## Jednostupňová ručná vŕtačka, Typ: BE750R



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Trieda položky	07A

### Popis

#### Prevedenie:

#### Výkonná vŕtačka AEG –

- V extrémne krátkej konštrukcii pre práce na zúžených miestach.
- Robustné rýchlopínacie vŕtacie skľučovadlo pre rýchlu výmenu nástroja.
- Elektronika s riadením otáčok.
- Ergonomická konštrukcia a jemná rukoväť pre najvyššie pohodlie použitia.

#### Výhoda:

Mimoriadne krátky tvar.

#### Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho vŕtacieho skľučovadla 1,5 – 13 mm, pracovného vrečka, 4 m napájacieho kábla.

### Technický opis

Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Príkon	750 W

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Chod vpravo/vľavo	áno
Označenie výrobcu	BE750R
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Upínač vrtacieho skľučovadla	SSBF 1 – 13
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Rozsah otáčok	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtačka