

KERN**Závesná váha typ HFD, maximálny rozsah váženia: 12000kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479439 12000
GTIN	4045761202740
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.

Odolná žeriavová váha s vysokým rozlíšením do 12 ton. Veľkosť čísiel 30 mm. Prevádzková doba akumulátora cca 30 hodín.

Rozsah balenia:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Váhy vrátane akumulátora a sieťového adaptéra.

Technický opis

Celková dĺžka	573 mm
Výška puzdra	129 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Odčítanie	1000 g
Prevádzková teplota	-10 - 40 °C

Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Hĺbka puzdra	145 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota	0,2 %
Puzdro Šírka	194 mm
Hmotnosť netto	20 kg
Odčítanie horného rozsahu váženia	5000 g
Odčítanie stredného rozsahu váženia	2000 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3