

**KERN****Vrecková váha typ TGC, maximálny rozsah váženia: 500g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479446 500
GTIN	4045761217539
Trieda položky	47D

**Popis****Prevedenie:**

- **S funkciou pridanej hmotnosti, tlačidlom tarovania.**
- **Kalibračný program CAL: pre vysokú presnosť.**

Plochá vrecková váha s veľkou vážiacou doskou z nehrdzavejúcej ocele a praktickou tarovacou miskou. Podsvietený LCD displej pre pohodlné odčítanie váženej hodnoty.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Hmotnosť netto	0,18 kg
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
maximálny rozsah váženia	500 g
Odčítanie	0,1 g
Hĺbka	130 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Šírka	100 mm

Výška	18 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

### Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------