

KERN**Závesná váha typ HFD, maximálny rozsah váženia: 1500kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479439 1500
GTIN	4045761202757
Trieda položky	47D

Popis**Prevedenie:**

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.

Odolná žeriavová váha s vysokým rozlíšením do 12 ton. Veľkosť čísiel 30 mm. Prevádzková doba akumulátora cca 30 hodín.

Rozsah balenia:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Váhy vrátane akumulátora a sieťového adaptéra.

Technický opis

Odčítanie	100 g
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota	0,2 %
Počet obsiahnutých batérií	2
Celková dĺžka	421 mm
Prevádzková teplota	-10 - 40 °C

Výška puzdra	129 mm
Puzdro Šírka	194 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Hmotnosť netto	8,2 kg
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Hĺbka puzdra	145 mm
Odčítanie horného rozsahu váženia	500 g
Odčítanie stredného rozsahu váženia	200 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3