

**3M****Leštiaca huba so suchým zipsom mäkká, Ø kotúčov: 127mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567728 127
GTIN	5010027407503
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

Plstené kotúče na **leštenie predleštených plôch** v spojení s leštiacou pastou č. 555740 a 552420 UNI. Potlačená strana slúži na upínanie na opornom tanieri.

**Mäkké a pružné** (leštiaca podložka čierna/biela).

### Použitie:

Vhodné na politúru lakov a kovov.

## Technický opis

Ø kotúčov	127 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
odporúčané otáčky	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Leštiaci kotúč

