

**Drážkový kameň zušľachtený, Šírka drážky D: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313505 17
GTIN	2050001929662
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pre:

Všetky **bežné silové upínacie skľučovadlá** od **výrobcov** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (so zahroteným ozubením).

Vhodné pre:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Rozsah balenia:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 – 12.9!

Upozornenie:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.

Technický opis

Výška H	23 mm
Šírka drážky D	17 mm

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	70 Nm
Závit G	M12
Výška schodíka h	9 mm
Druh produktu	Drážkový kameň