

**Drážkový kameň zušľachtený, Šírka drážky D: 21 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313555 21
GTIN	2050001940537
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pre:

Všetky **bežné silové upínacie skľučovadlá** od **výrobcov** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (so zahroteným ozubením).

Vhodné pre:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Rozsah balenia:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 – 12.9!

Upozornenie:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.

Technický opis

Výška H	27 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm

Šírka drážky D	21 mm
Závit G	M16
Výška schodíka h	11,5 mm
Druh produktu	Drážkový kameň