

**Drážkový kameň zušľachtený, Šírka drážky D: 25,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Trieda položky	33T

Popis**Prevedenie:**

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pre:

Všetky **bežné silové upínacie skľučovadlá** od **výrobcov** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (so zahroteným ozubením).

Vhodné pre:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Rozsah balenia:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 – 12.9!

Upozornenie:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.

Technický opis

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	220 Nm
Výška H	29 mm

Šírka drážky D	25,5 mm
Závit G	M20
Výška schodíka h	11 mm
Druh produktu	Drážkový kameň