

Garant**Regál na plechové tabule, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	992101 5
GTIN	4062406095802
Trieda položky	91W

Popis**Prevedenie:**

Základný rám 1560 × 600 mm s pozinkovanou základnou doskou. Hladko sa pohybujúca pozinkovaná nosná kladka (Ø 60 mm) na jednoduché nakladanie a vykladanie.

Zásuvná držiak s výškou 400 mm a 800 mm zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm.

S priechodnou ochranou z plochej ocele s výškou 30 mm.

Použitie:

Na vertikálne skladovanie platničiek z plechu, dreva, plastu atď.

Povrchová úprava farby:

Základný rám v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvný držiak v antracitovej farbe RAL 7016

prášková povrchová úprava.**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka oblúka	1485 mm
Počet Výška oblúka 800 mm	3

Výška	880 mm
Šírka	1560 mm
Nosnosť na priečinkov	200 kg
Počet Výška oblúka 400 mm	3
Ø nosného valčeka	60 mm
Úžitková hĺbka priečinkov	65,6 mm
Hĺbka	600 mm
Počet priečinkov	5
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Tabuľový regál