

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 16 mm, Od šírky drážky m: 3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290356 3
GTIN	4062406099213
Trieda položky	29K

Popis

Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4,2 mm
Úžitková dĺžka L ₁	30 mm
Skrutka	290399 1
Ø stopky	16 mm
vhodné pre šírku drážky m	3 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8,36 mm
Ø držiaka britov D ₁	7,8 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka stopky L _s	40 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov