

**Garant****Držiak na obrábanie drážok krátky Ø DS 16 mm, Od šírky drážky m: 4mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290357 4
GTIN	4062240609920
Trieda položky	29K

## Popis

**Pozor!**

Vždy používajte minimálne predvrtanie  $\varnothing$  zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie  $\varnothing$  38,22 mm.)

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

Úžitková dĺžka $L_1$	28 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	10,71 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	10,91 mm
vhodné pre šírku drážky m	4; 5 mm
Odsadenie stredu $L_3$	5,35 mm
Skrutka	290399 1
$\varnothing$ stopky	16 mm
$\varnothing$ držiaka britov $D_1$	10 mm

Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	40 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov