

**Garant****Držiak na obrábanie drážok krátky Ø DS 20 mm, Od šírky drážky m: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290359 4
GTIN	4062406099442
Trieda položky	29K

**Popis****Pozor!**

Vždy používajte minimálne predvrtanie  $\varnothing$  zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie  $\varnothing$  38,22 mm.)

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

**Technický opis**

Odsadenie stredy $L_3$	5,35 mm
$\varnothing$ stopky	20 mm
Skrutka	290399 1
vhodné pre šírku drážky m	4; 5 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	28 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	10,71 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	10,91 mm
$\varnothing$ držiaka britov $D_1$	10 mm

Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov