

**Samovyrovnávacia podložka nastaviteľná rovná, vonkajší závit, Závit M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370065 M10
GTIN	2050001961914
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

**Použitie:**

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

**Upozornenie:**

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

**Technický opis**

maximálne zaťaženie (statické)	8 kN
Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	30 mm
Závit M	M10
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Dĺžka 1	15,7 mm
Rozmer cez steny SW	17 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha

