

**Samovyrovnávacia podložka nastaviteľná rovná, vonkajší závit, Závit M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370065 M20
GTIN	2050001961945
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

Gulička z ocele pre guľičkové ložiská.

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka 1	27,3 mm
Vonkajší Ø D ₁	20 mm
Závit M	M20
Dĺžka goliera L ₂	50 mm
maximálne zaťaženie (statické)	90 kN
Rozmer cez steny SW	30 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha

