



## Uchytenie upínacieho háku, Dĺžka L: 80mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370083 80
GTIN	2050001962058
Trieda položky	37K

### Popis

#### Použitie:

Na vedenie a zvýšenie **brúseného** upínacieho háku.

### Technický opis

Závit M	M12
Vonkajší Ø D	40 mm
Ø D <sub>F7</sub>	25 mm
Maximálny ťahovací moment	49 Nm
Druh produktu	Upínací systém prípravku