

Garant

Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 40 A = 100, Ø upnutia D1: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302606 20
GTIN	4062406100131
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací klúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	52 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	ADB

Technický list

Presnosť obvodovej hádzavosti	$\leq 3 \mu\text{m}$
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/302606-20>