

**Garant****Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 40, krátka, Ø upnutia D1: 18mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302596 18
GTIN	4062406100360
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

### Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	18 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 16

309900 16