

Garant
Kombinovaný upínací trň pre frézy Tvar ADB, BT 50 A = 100, Ø trňa d1: 22mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302955 22
GTIN	4062406100537
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. Tvar ADB.

Použitie:

S lícovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Vnútorne chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

Technický opis

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Náhradný unášací prstenec č. 309870	22
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø trňa d ₁	22 mm
Vonkajší Ø D	40 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22

Ø upnutia D ₁	22 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézy