

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo IP67, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412751 300
GTIN	4062406100889
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Posuvné meradlo je odolné voči vode a prachu. Po 2 hodinách bez používania vypne vypínacia automatika posuvné meradlo. Plastová skriňa odolná voči nárazom.

Prevedenie reklamného textu:

Ľahko čitateľný digitálny displej s vysokým kontrastom. Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Počet obsiahnutých batérií	1
Dĺžka meracích čelustí	60 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Automatické odpojenie	áno

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,0005 palec
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Materiál krytu	Plast
Norma	ISO 13385
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236