

Garant GRIDLINE

Pracovní stół pojezdny, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20x20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	924054 1250
GTIN	4062406101800
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
-----------------------	--------

Výška	950 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1100 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Posuvná rukoväť	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	4
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Nárazník	nie
Počet dvier	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hmotnosť	139,4 kg
Materiál Koleso	Polyuretán
Séria	Ready-to-go
Zásuvka Úžitková plocha v G	20x20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
spúšťací	nie
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 250	927805 250