

Weidmüller **Nožnice na káble s 2K-zložkovými izolovanými rukoväťami izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 245mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	730250 245
GTIN	4032248945528
Trieda položky	73H

Popis**Prevedenie:**

Rukoväte s **izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Hlava so srpovitými reznými hranami. Ramená s plastovými rukoväťami. Reže hladko a čisto bez prílišného pritlačania.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná.

Technický opis

Výkon v strihu	95 mm ²
Celková dĺžka	245 mm
Výkon v strihu do Ø	22 mm
Označenie výrobcu	KT22
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Plastové opláštenie
Aktivácia	mechanické, jednoručné
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ, zápustkovo kovaná
Povrch	svetlý

s otváracou pružinou

nie

Druh produktu

Nožnice