

**XNEX 080608, HBM20, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Trieda položky	22A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2x3 reznými hranami na **rohové frézovanie**. 6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

**Technický opis**

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HBM20
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Povrchová úprava	CVD

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	95	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		