

**Mahr****Univerzálny merací prístroj Multimar, Rozsah merania: 30-115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilná konštrukcia rúry, brúsená s tvrdým pochrómovaním.** Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Rozšírenie oblasti merania o 75 mm pootočením meracích ramien. Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou  $\varnothing 8 \text{ h } 6 \text{ mm}$  (dodávka bez zobrazovacieho zariadenia).

- **Vysoká spoľahlivosť a presnosť opakovaného merania vďaka presnému guľôčkovému vedeniu.**
- **Rukoväť s tepelnou ochranou**
- **Smer meracej sily možno nastaviť na vonkajšie a vnútorné meranie.**
- **Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine na reguláciu meracej sily.**
- **Pohyblivý nosník meracieho ramena je uložený vo vysoko presnom guľôčkovom vedení bez vôle a s nízkym trením.**
- **Pevný, brúsený stĺpik s tvrdým chrómovaním.**
- **Jednoduchá montáž vďaka úložným a montážnym blokom.**

**Použitie:**

- **Vonkajšie a vnútorné rozmery**
- **Vonkajší a vnútorný závit.**
- **Strediacie obruby**
- **Úzke násady, zápichy a drážky.**
- **Vonkajší a vnútorný kužel.**
- **Vonkajšie a vnútorné ozubenie a mnoho ďalšieho.**

**Upozornenie:**

Až do meracieho rozsahu **2500 mm** s **ľahkou konštrukčnou rúrkou CFK** na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania	30 - 115 mm
Rozsah použitia vnútri	30 - 115 mm
Rozsah použitia zvonka	0 - 85 mm
Merací rozsah	12 mm
Séria	Multimar
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A3
Druh produktu	Univerzálne meracie zariadenie

## Služby

KalibráciaUniverzálne posuvné meradlo maximálny rozsah merania 600	021400 600
--	------------

## Príslušenstvo

Pár hĺbkových dorazov pre meracie rameno	428111
Vonkajšia meracia vložka plochá Ø 7,5 mm, 1 kus	428130
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 100	428101 100
Vnútorňý merací nástavec guľový Ø 7,5 mm, 1 kus	428120
Pár meracích ramien s otvorom Typ B	428141 B
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 35	428101 35
Pár meracích čelustí rovných, na meranie vonkajších rozmerov	428160
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 70	428101 70
Pár meracích ramien s otvorom Typ A	428141 A
Dvojica ramenných meracích vložiek, polvalcových pre vnútorné merania	428170
Pár meracích ramien s otvorom Ø 3,5 mm Vykladanie 25	428101 25