

**HOLEX****Kompaktný kotúč D × T × H (mm), 150×3×25, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566987 180
GTIN	4045197719034
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktné kotúče z lisovaného vláknového rúna pre chladné brúsenie bez nábehových farieb.

**Použitie:**

Na **obrábanie, čistenie a finálnu úpravu** kútových zvarov, bodových zvarov, ťažko prístupných miest s uhlovými brúskami (Ø 125 mm) alebo brúskami na kútové zvary (Ø 150 mm).

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné kotúče pre plošné brúsenie nájdete pod č. 566991. Odhrotovacie a dokončovacie kotúče na použitie na stojanových brúskach nájdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.

**Technický opis**

Prevedenie	6A medium
Stupeň tvrdosti	stredný
Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	stredný

Ø kotúčov D	150 mm
Ø otvoru H	25 mm
Šírka kotúča T	3 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	150×3×25
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
maximálne otáčky	7500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Kompaktný kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		