

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm tupá kónická, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:****Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.****· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.****Technický opis**

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	1 mm
Rezný materiál	HM
Polomer Wiper axiálny	35 mm
Polomer Wiper radiálny	70 mm
Polomer rezania R_1	1 mm
Dĺžka britov L_c	8 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,16 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie