

KÄRCHER**Vysokotlakový čistič bez ohrevu, Označenie výrobcu: HD511P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Mobilný vysokotlakový čistič so striedavým motorom. Jednotka s **ovládaním tlakovým spínačom**, systémom proti pretáčaniu, vysokotlakovou hadicou otočnou pod tlakom a otočnou dýzou INOX. Robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca. Prívod vody z mosadze. Maximálna vstupná teplota 60 °C.

Vysokotlaková pištoľ **EASY!Force** využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu, a tým znižuje silu držania používateľa. Poskytuje úplne nový pracovný komfort bez únavy. Vylepšený plne keramický ventil. Integrovaný systém pripojenia EASY!Lock. Umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie príslušenstva (napr. dýz, oceľových rúrok) s jednotnými prípojkami.

Rozsah balenia:

Vrátane 10 m vysokotlakovej hadice, oceľového pracovného nadstavca INOX 850 mm s jednoduchou tryskou.

Technický opis

Hmotnosť	20,5 kg
Príkon	2200 W
Označenie výrobcu	HD 5/11 P *EU

Pracovný tlak	110 bar
Dopravovaný výkon	490 l/h
Sieťová poistka	10 A
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Vysokotlakový čistič