

Plošný magnet neodym, 2-dielna sada so závitovým strmeňom, Neodym, Ø: 88mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085926 88
GTIN	5012095608431
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Technický opis

Materiál povrch	pogumovaný
Výška so závitom	23,5 mm
Výška	8,5 mm
Menovitá prídržná sila	420 N
Ø	88 mm
Závit	M8 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym

Druh produktu

Plochý upínací magnet