

**Garant****SEET 1305 AGFR, HU7810, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4$  mm.

## Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEET 1305 AGSR
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	700	N
Hliník > 10 % si	vhodný	650	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		