

Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom, Neodym, Ø: 22mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085927 22
GTIN	5012095608387
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodymu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Puzdro závit	áno
Závit	M4 mm
Výška so závitom	11 mm
Výška	6 mm
Materiál povrch	pogumovaný
Ø	22 mm
Menovitá prídržná sila	50 N

Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M4	085921 M4
--	-----------