

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 1,5xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232271 25
GTIN	4062406105839
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	52,5 mm
Ø rozsah D_c	25 - 35 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Upínacie skrutky	232990 TX15
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami