

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 5xD, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232273 36
GTIN	4062406105969
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

Morse kužeľ (MK) Veľkosť	4
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	209,5 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Ø rozsah D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami