

**Základný prvok Stopka MK, s vnútorným chladením, 5xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232273 25
GTIN	4062406105952
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Ø rozsah D_c	25 - 35 mm
Úžitková dĺžka L_1	187,3 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	4
Upínacie skrutky	232990 TX15
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami