

HOLEX**Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232275 36
GTIN	4062406106089
Trieda položky	22G

Popis**Prevedenie:**

Na otvory do presnosti IT10.

S vnútorným chladením. **S priamym drážkovaním.****Upozornenie:**Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty v_c o 30%.**Technický opis**

Úžitková dĺžka L_1	432 mm
Ø rozsah D_c	36 - 47 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Upínacie skrutky	232990 TX20
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami