

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, elektricky výškovo nastavitelný,
Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1500/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastavitelný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom zásuviek a nosnosťou 75 kg. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 × elektricky výškovo nastavitelné podnože, 1 pár styčnickových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Počet zásuviek	2
Maximálna nosnosť	400 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	vario
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hmotnosť	90 kg
Napájacie napätie	250 V
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20x20
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F

Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava skrútkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3