

Garant**Rohové pracovisko pre pracovnú stanicu eLevel, s 2 zdvíhacími stĺpikmi, s tmavosivou doskou Eluplan****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920085
GTIN	4045197719744
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rohové pracovisko s pracovnou doskou hrubou 40 mm a 2 zdvíhacími stĺpikmi. S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Len v kombinácii s 1 Workstation eLevel. Ovládanie naprogramované na 4 zdvíhacích jednotkách.

Povrchová úprava farby:

Základňa myšia sivá RAL 7005, nie je konfigurovateľná. Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný. Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Technický opis

Pracovná doska Povrch	antistatický potah, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Hmotnosť	77 kg

Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Šírka	1100 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Séria	Pracovná stanica
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	150 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnávanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko