

Garant**Rohové pracovisko pre pracovnú stanicu eLevel, s 2 zdvíhacími stĺpikmi, so svetlou doskou Eterlux****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920086
GTIN	4045197719768
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rohové pracovisko s pracovnou doskou hrubou 40 mm a 2 zdvíhacími stĺpikmi. S elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Len v kombinácii s 1 Workstation eLevel. Ovládanie naprogramované na 4 zdvíhacích jednotkách.

Povrchová úprava farby:

Základňa myšia sivá RAL 7005, nie je konfigurovateľná. Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný. Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrana pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Hmotnosť	77 kg
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Pracovná doska Povrch	potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu

Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux
Šírka	1100 mm
Obloženie Pracovná doska	Eterlux (melamín/fenolová živica)
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá
Séria	Pracovná stanica
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	150 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko