

**TESA****Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:

Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø vretena	6,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø meracieho bubna	18,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25