

PRYOR**Súprava vyrážačov číslic, 10-dielna Normálne písmo 0 – 9, Výška písma: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085405 2
GTIN	5022044000100
Trieda položky	08W

Popis**Prevedenie:**

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Celková dĺžka	63,5 mm
---------------	---------

Hrúbka stopky	6,35
Ohraničenie hĺbky	áno
Výška písma	2 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/3	085411 2/3
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/0	085411 2/0
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/5	085411 2/5
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/9	085411 2/9
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/2	085411 2/2
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/8	085411 2/8
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/7	085411 2/7
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/1	085411 2/1
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/4	085411 2/4
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 2/6	085411 2/6