

Weidmüller **Krimповacie kliešte na káblové koncovky, Typ: PZ10HEX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729468 PZ10HEX
GTIN	4050118250312
Trieda položky	73H

**Popis****Prevedenie:**

Ocelové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.

Presné **paralelné lisovanie** so synchronne poháňanými lisovacími čelustami. **Šesthranné krimpovanie** v súlade s normou DIN = úspora miesta. Tvar krimpovania podľa DIN 46228.

**Technický opis**

Celková dĺžka	195 mm
pre prierez vodiča	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	PZ 10 HEX
Druh produktu	Krimповacie kliešte