

**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:

Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø vretena	6,5 mm
Ø meracieho bubna	18,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022000 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75
-------------------------------------	-----------