

 Atlas Copco**Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm, Typ: G2440****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Výkonné vyhotovenie s pomalým chodom a podpornou rukoväťou. Maximálne otáčky **4300 1/min.**

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):**

Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálna potreba vzduchu	342 l/min
Pracovná hlučnosť	80 dB(A)
Označenie výrobcu	G2440
Hmotnosť	0,9 kg
maximálne otáčky	4300 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²

Výstupný výkon	550 W
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Priama brúska