



Pneumatická pásová brúska na rúrky, Typ: 14360



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079552 14360
GTIN	616026143609
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná pneumatická pásová brúska na rúrky na obrábanie rúr a rúrových oblúkov. Nastaviteľná rukoväť. Pružinové rameno umožňuje rýchlu výmenu brúsneho pásu. Rozmery brúsneho pásu 13 – 40 × 760 mm.

Rozsah balenia:

Pásová brúska na rúrky, rukoväť, brúsny pás 38 × 762 mm.

Upozornenie:

Ďalšie vyhotovenia kontaktných ramien pre Dynafile® od č. 079559 je možné dodať na požiadanie alebo sú dostupné v našom online obchode.

Technický opis

Hmotnosť	2,9 kg
Výstupný výkon	522 W
maximálne otáčky	3400 min ⁻¹
Pracovná hlučnosť	82 dB(A)

Šírka pásu	13; 19; 25; 32; 40 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Označenie výrobcu	14360
maximálna potreba vzduchu	1124 l/min
Dĺžka pásu	760 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Pásová brúska